



Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A: 400 mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 310500 400 |
| GTIN | 4019208027760 |
| Artikelklass | 36R |

Beskrivning

Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcenterande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centeringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Fastsättning bakifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

Norm:

DIN 702-4.

leveransinnehåll:

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästsruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000–315200. **Spånskydd** se nr 312800.

OBS!:

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.

Självcentrerande trebacks svarvchuckar se nr 313110–313140.

Färgkod förtillbehör: Röhm spiralsvarvchuckar och backar

Öppning E: 136 mm

Höjd utan backar H₁: 105 mm

Höjd med backar H₂: 148 mm

styrnings-Ø B: 330 mm

StyrningsdjupC: 5 mm

Fyrkantnyckel K: 17 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Utvändig Ø A | 400 mm |
| vikt | 80 kg |
| Fyrkantnyckel K | 17 mm |
| Höjd med backar H ₂ | 148 mm |
| StyrningsdjupC | 5 mm |
| Höjd utan backar H ₁ | 105 mm |
| Öppning E | 136 mm |
| styrnings-Ø B | 330 mm |
| maximalt varvtal: | 1800 min ⁻¹ |
| Norm | DIN 702-4 |
| Material | Stål |
| Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar |
| Produktslag | Planspiralchuck |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Utv. backar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 315 | 315200 315 |
| Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 315 mm | 314020 315 |
| Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 315 mm | 314400 315 |
| Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 315 mm | 314620 315 |

| | |
|--|------------|
| Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 315 mm | 314000 315 |
| Borrbackar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 315 | 315000 315 |
| Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 315 mm | 314420 315 |
| Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 315 mm | 314600 315 |