



## Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utväändig Ø A: 80 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	310500 80
GTIN	4019208028316
Artikelklass	36R

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcenterande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

#### Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centeringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Fastsättning bakifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### leveransinnehåll:

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästsruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

#### Specialtillbehör:

**Reserv- och extrabackar**, se nr 314000–315200. **Spånskydd** se nr 312800.

**OBS!:**

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.

Självcentrerande trebacks svarvchuckar se nr 313110–313140.

Färgkod förtillbehör: Röhmspiralsvarvchuckar och backar

Öppning E: 19 mm

Höjd utan backar H<sub>1</sub>: 39,5 mm

Höjd med backar H<sub>2</sub>: 53,5 mm

styrnings-Ø B: 56 mm

Styrningsdjup C: 3 mm

Fyrkantnyckel K: 6 mm

## Teknisk beskrivning

Utvändig Ø A	80 mm
Höjd utan backar H <sub>1</sub>	39,5 mm
Höjd med backar H <sub>2</sub>	53,5 mm
Fyrkantnyckel K	6 mm
styrnings-Ø B	56 mm
vikt	1,3 kg
Styrningsdjup C	3 mm
maximalt varvtal:	7000 min <sup>-1</sup>
Öppning E	19 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	Röhmspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

## Tillbehör

Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 80 mm	314600 80
Borrbackar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 80	315000 80
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 80 mm	314620 80