



Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utväändig Ø A: 100 mm



Beställningsdata

Ordernummer	310500 100
GTIN	4019208027456
Artikelklass	36R

Beskrivning

Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcenterande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centeringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Fastsättning bakifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

Norm:

DIN 702-4.

leveransinnehåll:

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000–315200. **Spånskydd** se nr 312800.

OBS!:

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.

Självcentrerande trebacks svarvchuckar se nr 313110–313140.

Färgkod förtillbehör: Röhmspiralsvarvchuckar och backar

Öppning E: 20 mm

Höjd utan backar H_1 : 50 mm

Höjd med backar H_2 : 68 mm

styrnings- \emptyset B: 70 mm

Styrningsdjup C: 3 mm

Fyrkantnyckel K: 8 mm

Teknisk beskrivning

vikt	2,9 kg
Fyrkantnyckel K	8 mm
Höjd utan backar H_1	50 mm
Höjd med backar H_2	68 mm
Öppning E	20 mm
maximalt varvtal:	6300 min ⁻¹
Styrningsdjup C	3 mm
Utvändig \emptyset A	100 mm
styrnings- \emptyset B	70 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	Röhmspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 100 mm	314000 100
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 100 mm	314600 100
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 100 mm	314620 100
Utv. backar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 100	315200 100

Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 100 mm	314400 100
Borrbackar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 100	315000 100