



## Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A: 125 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	310500 125
GTIN	4019208027340
Artikelklass	36R

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcenterande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

#### Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centeringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Fastsättning bakifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### leveransinnehåll:

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästsruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

#### Specialtillbehör:

**Reserv- och extrabackar**, se nr 314000–315200. **Spånskydd** se nr 312800.

**OBS!:**

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.

Självcentrerande trebacks svarvchuckar se nr 313110–313140.

Färgkod förtillbehör: Röhm spiralsvarvchuckar och backar

Öppning E: 32 mm

Höjd utan backar H<sub>1</sub>: 56 mm

Höjd med backar H<sub>2</sub>: 78,5 mm

styrnings-Ø B: 95 mm

StyrningsdjupC: 4 mm

Fyrkantnyckel K: 9 mm

## Teknisk beskrivning

StyrningsdjupC	4 mm
Öppning E	32 mm
vikt	4,5 kg
Höjd utan backar H <sub>1</sub>	56 mm
Höjd med backar H <sub>2</sub>	78,5 mm
styrnings-Ø B	95 mm
Utvändig Ø A	125 mm
Fyrkantnyckel K	9 mm
maximalt varvtal:	5500 min <sup>-1</sup>
Norm	DIN 702-4
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

## Tillbehör

Utv. backar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 125	315200 125
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 125 mm	314000 125
Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 125 mm	314420 125
Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 125 mm	314400 125

Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 125 mm	314020 125
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 125 mm	314600 125
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 125 mm	314620 125