

**Dorring, bred, Invändig-Ø×tjocklek b1: 27X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309930 27X10
GTIN	4045197307330
Artikelklass	37D

**Beskrivning****Utförande:**

2,0 - 60 mm breda. Av sätthärdat stål. Slipad yttre-Ø, läppade planytter. Tillåten avvikelser i parallellitet för bredden är IT 3, avseende hål d1. Tolerans för ringbredden ± 0,1 mm.

**Teknisk beskrivning**

Tjocklek b <sub>1</sub>	10 mm
Utvändig Ø	41 mm
inner-Ø	27 mm
Utförande	bred
Norm	DIN 2084
Produktslag	Fräsdorring