

Garant**HT-chuck, BT 50 kort, Spännhylsa D1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303452 32
GTIN	4045197589811
Artikelklass	31H

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket hög total styvhet tack vare den optimerade konstruktionen.
- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.

Fördel:

- Största möjliga överförbara vridmoment, 550 Nm, Utförande HT (High Torque), vilket ger hög processsäkerhet.
- Idealiska dämpningsegenskaper, vilket ger en optimal arbetsstyckyta, längre användningstid och skonsam spindeldrift.
- Temperaturbeständighet upp till 120 °C.

Användningsdata:

Framför allt för kraftig spånavverkning vid fräsning.

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802.

OBS!:

Varning vid överlånga verktyg och TPC-bearbetning.

Teknisk beskrivning

passande reducerhylsa	302180; 302175
utkragningenslängd A-mått	90 mm
Spännhylsa D ₁	32 mm

Effektiv längd L ₁	52 mm
Utvändig-Ø D	72 mm
fäste	BT 50 kort
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50