



Hydraulchuckar medel, smal, form ADB, BT 40, Spännhylsa D1: 6mm



Beställningsdata

Ordernummer	303455 6
GTIN	
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

- kast $\leq 3 \mu\text{m}$
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reduceringshylsor kan användas.
- Kylmedelstryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borrar, brotschning och finfräsning.

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, reduceringshylsor nr 302135 – 302180.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	26 mm
utkragningslängd A-mått	90 mm
L ₂	29 mm
Spännhylsa D ₁	6 mm
gängaM	M5
Utvändig-Ø D	49,5 mm
fäste	BT 40

Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40