

**3M****Packtejp, Breddxlängd (mmxm): 50X50**

## Beställningsdata

Ordernummer	083666 50X50
GTIN	2050001712370
Artikelklass	08M

## Beskrivning

### Utförande:

**3M™ 8954** består av polypropen med **höghållfast glasfiberarmering (i längd- och tvärlid)** med mycket hög riv- och nötningshållfasthet. **Lämplig för förpackning av farligt gods!**

### Användningsdata:

För buntning och säkring, t.ex. som pall- eller produktsäkring.

### OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

## Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	8954
Färg	transparent
Bredd	50 mm
Tjocklek	0,13 mm
Längd	50 m

Slag av tejp	Enkelsidig
Minsta hållbarhet	12 månad
Elasticitet	10 %
Hållarmaterial	PP-folie
Liner finns	nej
Lager luftfuktighet	50 %
Draghållfasthet	13,5 N/mm
Häftmassa	Syntetgummi
anmärkning	slitstark
anmärkning	rivhållfast
anmärkning	fuktbeständig
Användning	Klistring
Användning	Buntning
Användning	Förpackning
lagringstemperatur	21 °C
temperaturbeständig upp till	60 °C
Limstyrka på stål	0,7 N/mm
Produktslag	Tejp