

Garant**Weldonhållare, HSK-F 63 kort, Spännhylsa D1: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304306 18
GTIN	4045197584892
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

GARANT:Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

OBS!:

Utan gänga för kylvätskerör.

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

Teknisk beskrivning

Reservspännskruv nr 309900	16
utkragningenslängd A-mått	80 mm
Spännhylsa D ₁	18 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
fäste	HSK-F 63 kort
Hållare norm	DIN 69893

Hållare norm	DIN 69882-4
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	F
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 16 mm	309900 16
---	-----------