



## Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A: 200 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	310500 200
GTIN	4019208025698
Artikelklass	36R

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcenterande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

#### Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centeringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Fastsättning bakifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### leveransinnehåll:

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

#### Specialtillbehör:

**Reserv- och extrabackar**, se nr 314000–315200. **Spånskydd** se nr 312800.

**OBS!:**

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.

Självcentrerande trebacks svarvchuckar se nr 313110–313140.

Färgkod förtillbehör: Röhm spiralsvarvchuckar och backar

Öppning E: 55 mm

Höjd utan backar H<sub>1</sub>: 73,5 mm

Höjd med backar H<sub>2</sub>: 106 mm

styrnings-Ø B: 160 mm

StyrningsdjupC: 4 mm

Fyrkantnyckel K: 11 mm

## Teknisk beskrivning

vikt	14,6 kg
Öppning E	55 mm
styrnings-Ø B	160 mm
StyrningsdjupC	4 mm
Höjd med backar H <sub>2</sub>	106 mm
Utvändig Ø A	200 mm
maximalt varvtal:	4000 min <sup>-1</sup>
Fyrkantnyckel K	11 mm
Höjd utan backar H <sub>1</sub>	73,5 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

## Tillbehör

Borrbackar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 200	315000 200
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 200 mm	314020 200
Utv. backar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 200	315200 200
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 200 mm	314600 200

Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 200 mm	314420 200
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 200 mm	314620 200
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 200 mm	314000 200
Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 200 mm	314400 200