

**Garant****Weldonhållare, HSK-F 63 kort, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304306 20
GTIN	4045197587602
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

**GARANT:**Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

**OBS!:**

Utan gänga för kylvätskerör.

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

**Teknisk beskrivning**

Reservspännskruv nr 309900	20
utkragningenslängd A-mått	80 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	20 mm
Utvändig-Ø D	52 mm
fäste	HSK-F 63 kort
Hållare norm	DIN 69893

Hållare norm	DIN 69882-4
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	F
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Weldonhållare

---

## Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 20 mm	309900 20
---	-----------