

**Garant****HT-chuck, BT 40 kort, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303450 20
GTIN	4045197513090
Artikelklass	31H

**Beskrivning****Utförande:**

- Mycket hög total styvhet tack vare den optimerade konstruktionen.
- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.

**Fördel:**

- Största möjliga överförbara vridmoment, 550 Nm, Utförande HT (High Torque), vilket ger hög processsäkerhet.
- Idealiska dämpningsegenskaper, vilket ger en optimal arbetsstyckyta, längre användningstid och skonsam spindel drift.
- Temperaturbeständighet upp till 120 °C.

**Användningsdata:**

Framför allt för kraftig spånavverkning vid fräsning.

**leveransinnehåll:**

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802.

**OBS!:**

Varning vid överlånga verktyg och TPC-bearbetning.

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd L <sub>1</sub>	45 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	20 mm
utkragninglängd A-mått	72,5 mm

passande reducerhylsa	302160; 302155; 302150; 302165
Utvändig-Ø D	49 mm
fäste	BT 40 kort
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

## Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40