



## Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A: 250 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	310500 250
GTIN	4019208026053
Artikelklass	36R

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcenterande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

#### Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centeringsfäste eller för festsättning med hjälp av fläns. Festsättning bakifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### leveransinnehåll:

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

#### Specialtillbehör:

**Reserv- och extrabackar**, se nr 314000–315200. **Spånskydd** se nr 312800.

**OBS!:**

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.  
Självcentrerade trebacks svarvchuckar se nr 313110–313140.  
Färgkod förtillbehör: Röhm spiralsvarvchuckar och backar  
Öppning E: 76 mm  
Höjd utan backar H<sub>1</sub>: 82 mm  
Höjd med backar H<sub>2</sub>: 122 mm  
styrnings-Ø B: 200 mm  
StyrningsdjupC: 5 mm  
Fyrkantnyckel K: 12 mm

**Teknisk beskrivning**

Fyrkantnyckel K	12 mm
Höjd med backar H <sub>2</sub>	122 mm
Öppning E	76 mm
vikt	25,7 kg
StyrningsdjupC	5 mm
Höjd utan backar H <sub>1</sub>	82 mm
Utvändig Ø A	250 mm
styrnings-Ø B	200 mm
maximalt varvtal:	3000 min <sup>-1</sup>
Norm	DIN 702-4
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

**Tillbehör**

Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 250 mm	314400 250
Utv. backar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 250	315200 250
Borrbackar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 250	315000 250
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 250 mm	314000 250

Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 250 mm	314420 250
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 250 mm	314620 250
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 250 mm	314600 250
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 250 mm	314020 250