

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Gäng-reparationssett DIN 8140, Gänga M (xstigning): M10****Beställningsdata**

Ordernummer	082800 M10
GTIN	4250361200113
Artikelklass	04D

Beskrivning**Utförande:**

Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil® plus av **rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion** med snäva toleranser, **hög ytkvalitet** samt **korrosions- och värmebeständighet**. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt **varaktiga** skruvförband av högsta kvalitet för **alla driftbelastningar** (statiska, dynamiska) med **idealisk kraftöverföring**. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor. Kompletterat reparationssett för varje metrisk gängstorlek i plastlåda.

Användningsdata:

För ekonomisk **reparation av skadade** eller **slitna gängor** och som konstruktionselement för **gängförstärkning** vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

leveransinnehåll:

- 1 HSS handgängtapp.
- 1 monteringsspindel.
- 1 plastlåda LxBxH 180x165x45 mm (upp till strl M8) resp. 245x225x50 (fr.o.m. strl M10).
- Vardera 20 (upp till M6) resp. 10 (fr.o.m. M8) fritt genomlöpande gänginsatser av rostfritt stål i varje längd (1xD/1,5xD/2xD).

1 spiralborr.

1 tappbrytare.

OBS!:

TiCN-belagd HSS-E-PM maskin-gängtapp se nr 133550 och nr 138200.

- **Lämpliga håltolkar för gängkontroll, se nr 486000 och framåt.**
- **Självlåsand användning, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser kan erhållas på begäran.**

Teknisk beskrivning

gängaM	M10
Kärnhåls-Ø	10,5 mm
Antal gänginsatser	30
Produktslag	Gängreparation

Tillbehör

Maskin-gängtapp 6H Gänga M (×stigning) M10	082807 M10
Reserv-handgängtapp 6H Gänga M (×stigning) M10	082805 M10