

Garant**Weldonhållare, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304270 25
GTIN	4045197288462
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

GARANT:Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

OBS!:

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

Teknisk beskrivning

utkragningenslängd A-mått	110 mm
Reservspännskruv nr 309900	25
Spännhylsa D ₁	25 mm
Utvändig-Ø D	65 mm
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	DIN 69882-4

Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Hylsnyckel för HSK-kylmedierör för HSK 25	309890 25
HSK-kylmedierör för HSK 25	309880 25
Reservspännskruv för chuck spänn diameter D1 25 mm	309900 25