

**Garant****Weldonhållare Med kylkanalhål, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304305 25
GTIN	4045197288967
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  - Bearbetade HSK-funktionsytor.
- GARANT:**Alla skaft hårbearbetade (god balans!)

**Med förslutningsbara kylkanalhål.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

**OBS!:**

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D <sub>1</sub>	25 mm
utkragningenslängd A-mått	110 mm
Reservspännskruv nr 309900	25
Utvändig-Ø D	65 mm
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	DIN 69893

Hållare norm	DIN 69882-4
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Weldonhållare

---

## Tillbehör

Hylsnyckel för HSK-kylmedierör för HSK 25	309890 25
Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 25 mm	309900 25
HSK-kylmedierör för HSK 25	309880 25