

Garant**HT-chuck med kylkanalborrhål, BT 40 kort, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303451 12
GTIN	4045197644794
Artikelklass	31H

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket hög total styvhet tack vare den optimerade konstruktionen.
- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.

Fördel:

- Största möjliga överförbara vridmoment, 550 Nm, Utförande HT (High Torque), vilket ger hög processsäkerhet.
- Idealiska dämpningsegenskaper, vilket ger en optimal arbetsstyckyta, längre användningstid och skonsam spindel drift.
- Temperaturbeständighet upp till 120 °C.

Användningsdata:

Framför allt för kraftig spånavverkning vid fräsning.

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802.

OBS!:

Varning vid överlånga verktyg och TPC-bearbetning.

Teknisk beskrivning

utkragningenslängd A-mått	58 mm
Effektiv längd L ₁	31 mm

Spännhylsa D ₁	12 mm
passande reducerhylsa	302140; 302135
Utvändig-Ø D	42 mm
fäste	BT 40 kort
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Kylkanalborrhål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40

