



## Hydraulchuckar medel, smal, form ADB, BT 40, Spännhylsa D1: 12mm



### Beställningsdata

Ordernummer

303455 12

GTIN

Artikelklass

33W

### Beskrivning

**Utförande:**

- **kast  $\leq 3 \mu\text{m}$**
- **Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.**
- **Flexibel genom att reduceringshylsor kan användas.**
- **Kylmedelstryck upp till 80 bar.**

**Användningsdata:**För borrar, brotschning och **fin**fräsning.**leveransinnehåll:**

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, reduceringshylsor nr 302135 – 302180.

### Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått

90 mm

Spännhylsa D<sub>1</sub>

12 mm

L<sub>2</sub>

40 mm

Ø D<sub>2</sub>

32 mm

gängaM

M10×1

Utvändig-Ø D

49,5 mm

fäste

BT 40

Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

## Tillbehör

Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302135 6
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302135 3
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 4 mm	302140 4
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 5 mm	302140 5
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 6 mm	302140 6
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302135 8
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 8 mm	302140 8
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302135 4
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302135 5

Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 3 mm	302140 3
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40