



## Hydraulchuckar medel, smal, form ADB, BT 40, Spännhylsa D1: 20mm



### Beställningsdata

Ordernummer	303455 20
GTIN	
Artikelklass	33W

### Beskrivning

#### Utförande:

- kast  $\leq 3 \mu\text{m}$
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reduceringshylsor kan användas.
- Kylmedelstryck upp till 80 bar.

#### Användningsdata:

För borrar, brotschning och finfräsning.

#### leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

#### Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, reduceringshylsor nr 302135 – 302180.

### Teknisk beskrivning

gängaM	M16X1
Spännhylsa D <sub>1</sub>	20 mm
L <sub>2</sub>	47 mm
utkragningslängd A-mått	90 mm
Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Utvändig-Ø D	49,5 mm
fäste	BT 40

Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

## Tillbehör

Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302155 8
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 10 mm	302160 10
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302155 6
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 6 mm	302160 6
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 10 mm	302155 10
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 12 mm	302155 12
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302155 4
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 8 mm	302160 8
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302155 3
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302155 5
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 14 mm	302155 14
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 4 mm	302160 4
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 14 mm	302160 14

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 16 mm	302155 16
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 16 mm	302160 16
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 12 mm	302160 12
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 3 mm	302160 3
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 5 mm	302160 5