

3M**Isoleringsband, 15 mm×10 m, Färg: GREY****Beställningsdata**

Ordernummer	083652 GREY
GTIN	4054596613614
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

3M™ Temflex® 165 är en **.universellt användbar mjuk PVC-isoleringsstejp**. Svårantändlig. Självsläckande, god beständighet mot olja och lösningsmedel.

Användningsdata:

För isolering, buntning, fastsättning och färgmarkering.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

Längd	10 m
Färg	grå
Tjocklek	0,15 mm
tillverkarens beteckning	3M® Temflex® 165
Bredd	15 mm

temperaturbeständig upp till	90 °C
Slag av tejp	Enkelsidig
Lager luftfuktighet	50 - 60 %
lagringstemperatur	20 - 23 °C
Limstyrka på stål	0,2 N/mm
Liner finns	nej
Draghållfasthet	2 N/mm
Elasticitet	200 %
Användning	Märkning
Användning	Isolering
Användning	Märkning
Användning	Buntning
Hållarmaterial	PVC-folie
Produktnamnsattribut	15 mm×10 m
Produktslag	Tejp