

Garant**Weldonhållare Med kylkanalhål, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 304305 10 |
| GTIN | 4045197288905 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
 - Bearbetade HSK-funktionsytor.
- GARANT:**Alla skaft hårbearbetade (god balans!)

Med förslutningsbara kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

OBS!:

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|---------------|
| Spännhylsa D ₁ | 10 mm |
| Reservspännskruv nr 309900 | 10 |
| utkragningsslängd A-mått | 65 mm |
| Utvändig-Ø D | 35 mm |
| fäste | HSK-A100 kort |
| Hållare norm | DIN 69893 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hållare norm | DIN 69882-4 |
| Hållare norm | ISO 12164-1 |
| Form | A |
| Kylkanalborrhål | förslutningsbar |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Produktslag | Weldonhållare |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 10 mm | 309900 10 |
|---|-----------|