



Hydraulchuckar medel, smal, form ADB, BT 40, Spännhylsa D1: 32mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------|
| Ordernummer | 303455 32 |
| GTIN | |
| Artikelklass | 33W |

Beskrivning

Utförande:

- kast $\leq 3 \mu\text{m}$
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reduceringshylsor kan användas.
- Kylmedelstryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borrar, brotschning och finfräsning.

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, reduceringshylsor nr 302135 – 302180.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|-------|
| L ₂ | 48 mm |
| Ø D ₂ | 63 mm |
| gängaM | M16X1 |
| Spännhylsa D ₁ | 32 mm |
| utkragningslängd A-mått | 90 mm |
| Utvändig-Ø D | 62 mm |
| fäste | BT 40 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hållare norm | ISO 7388-2 |
| Hållare norm | JIS B6339 |
| Form | ADB |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 18 mm | 302175 18 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 | 308790 40 |
| Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 20 mm | 302175 20 |
| Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm | 302175 8 |
| Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40 | 308806 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308760 40 |
| Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 12 mm | 302180 12 |
| Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 6 mm | 302175 6 |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 | 308820 40 |
| Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 20 mm | 302180 20 |
| Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 10 mm | 302175 10 |
| Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 6 mm | 302180 6 |
| Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 25 mm | 302175 25 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 | 308795 40 |
| Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 16 mm | 302175 16 |
| Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 12 mm | 302175 12 |
| Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 25 mm | 302180 25 |

| | |
|--|-----------|
| Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 10 mm | 302180 10 |
| Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 16 mm | 302180 16 |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 40 | 308785 40 |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40 | 308830 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308765 40 |
| Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 14 mm | 302175 14 |
| Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 14 mm | 302180 14 |
| Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40 | 308801 40 |
| Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 18 mm | 302180 18 |
| Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40 | 308802 40 |
| Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 8 mm | 302180 8 |