

3M**Vävtejp UV-beständig, blå-grå, Bredd×längd (mm×m): 48X23**

Beställningsdata

| | |
|--------------|--------------|
| Ordernummer | 083615 48X23 |
| GTIN | 048011538518 |
| Artikelklass | 08M |

Beskrivning

Utförande:

3M™ 8979 är genom sin smidiga struktur och **UV-beständighet** lämplig för permanenta och provisoriska **inom- och utomhustillämpningar**. Dessutom är den **vattenavvisande** och kan därmed också användas för **tätning**.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|-----------|
| Längd | 23 m |
| tillverkarens beteckning | 8979 |
| Tjocklek | 0,31 mm |
| Bredd | 48 mm |
| Färg | blå-grå |
| Lager luftfuktighet | 50 - 60 % |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Liner finns | nej |
| Häftmassa | naturgummi |
| Slag av tejp | Enkelsidig |
| Minsta hållbarhet | 18 månad |
| lagringstemperatur | 20 - 23 °C |
| temperaturbeständig upp till | 93 °C |
| Elasticitet | 19 % |
| Draghållfasthet | 6,3 N/mm |
| anmärkning | UV-beständig |
| anmärkning | slitstark |
| anmärkning | smidig |
| Hållarmaterial | Tyg |
| Användning | Isolering |
| Användning | Buntning |
| Användning | Täckning |
| Användning | Tillslutning |
| Användning | Tätning |
| Limstyrka på stål | 0,212 N/mm |
| Produktnamnsattribut | blå-grå |
| Produktslag | Tejp |