


**3M****PVC-varningsmarkeringsband, Färg: YB****Beställningsdata**

Ordernummer	083637 YB
GTIN	2050001712356
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

3M™ färg- och golvmärkningstejper är optimalt lämpliga inom fastighetservice och för förbättring av säkerheten i anläggningar. De färgade PVC-tejpernas speciella struktur gör dem motståndskraftiga mot repor, nötning, klimatpåverkan och de flesta kemikalier. Enkla att bearbeta, mycket smidiga även på ojämna ytor.

Tejpen är lämplig för utmärkning av farliga punkter och materialuppställningsplatser, samt för märkning av hörn och kanter.

Lämpar sig idealiskt i områden med låg belastning av golvtransportfordon. **3M™ 766i** är gul- och svartrandig.

**OBS!:**

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

**Teknisk beskrivning**

tillverkarens beteckning	766i
Tjocklek	0,125 mm

Längd	33 m
Bredd	50 mm
Färg	gulsvart
Slag av tejp	Enkelsidig
temperaturbeständig upp till	29 °C
anmärkning	smidig
anmärkning	enkel borttagning
lagringstemperatur	20 - 23 °C
Elasticitet	180 %
Hållarmaterial	PVC-folie
Hållbarhet från tillverkningsdatum	12 månad
Häftmassa	naturgummi
Liner finns	nej
Draghållfasthet	2,28 N/mm
Användning	Märkning
Användning	Märkning
Limstyrka på stål	0,21 N/mm
Lager luftfuktighet	50 - 60 %
Produktslag	Tejp