

Garant**Hylschuck, extra smal., BT 40 A = 120, spannvidd: 2-6mm**

Beställningsdata

Ordernummer	302866 2-6
GTIN	4045197821577
Artikelklass	31A

Beskrivning

Utförande:

- **Utvändig och invändig kona slipad.**
- **Skaften hårdbearbetade.**
- **Spännhylsan spänns med en spänskruv bakifrån genom chucken, varför ingen hylsmutter behövs!**

Fördel:

Extremt smal konstruktion möjliggör bearbetning även på svåråtkomliga delar, t.ex. inom verktygs- och formtillverkning.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 6499.

leveransinnehåll:

Inklusive spänskruv och nyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806,

AB-chucknycklar nr 308820 – 308835,

GARANT spännhylsor nr 309563,

ALBRECHT spännhylsor nr 309572 – 309573.

Bearbetningsstrategi: HSC

Ø D₁: 9 mm

Ø D₂: 13 mm

Utvändig-Ø D: 27 mm

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	120 mm
-------------------------	--------

Ø D ₁	9 mm
spännvidd	2 - 6 mm
Ø D ₂	13 mm
Utvändig-Ø D	27 mm
fäste	BT 40 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
	308700 40

Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40

Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40

308802 40

Dragtapp 45° tätad passar för konor 40

308765 40

Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40

308810 40

Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40

308806 40

Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40

308720 40

Dragtappar Form A passar för konor 40

308600 40

Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40

308630 40

Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40

308801 40

Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40

308812 40

Specialdragtapp passar för konor 40

308740 40

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40

308820 40

Dragtappar Form B passar för konor 40

308640 40

Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40

308615 40

Dragtappar tätad passar för konor 40

308660 40