

**Garant****Hylschuck, extra smal., BT 40 A = 160, spannvidd: 2-6mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 302868 2-6    |
| GTIN         | 4045197821584 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:**

- **Utvändig och invändig kona slipad.**
- **Skaften hårbearbetade.**
- **Spännhylsan spänns med en spänskruv bakifrån genom chucken, varför ingen hylsmutter behövs!**

**Fördel:**

Extremt smal konstruktion möjliggör bearbetning även på svåråtkomliga delar, t.ex. inom verktygs- och formtillverkning.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 6499.

**leveransinnehåll:**

Inklusive spänskruv och nyckel med T-handtag.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806,

AB-chucknycklar nr 308820 – 308835,

**GARANT spännhylsor nr 309563,**

**ALBRECHT spännhylsor nr 309572 – 309573.**

Bearbetningsstrategi: HSC

Ø D<sub>1</sub>: 9 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Utvändig-Ø D: 27 mm

**Teknisk beskrivning**

|           |          |
|-----------|----------|
| spannvidd | 2 - 6 mm |
|-----------|----------|

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| utkragningslängd A-mått            | 160 mm                            |
| Utvändig-Ø D                       | 27 mm                             |
| Ø D <sub>1</sub>                   | 9 mm                              |
| Ø D <sub>2</sub>                   | 13 mm                             |
| fäste                              | BT 40 A = 160                     |
| Hållare norm                       | ISO 7388-2                        |
| Hållare norm                       | JIS B6339                         |
| Form                               | A                                 |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 5 µm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HSC                               |
| Produktslag                        | Spänntångchuck                    |

## Tillbehör

|  |           |
|--|-----------|
| Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40                | 308810 40 |
| Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 | 308820 40 |
| Dragtappar Form B passar för konor 40  | 308640 40 |
| Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40               | 308630 40 |
| Specialdragtapp passar för konor 40  | 308740 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40                    | 308801 40 |
| Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40                           | 308720 40 |
| Dragtappar tätad, form A passar för konor 40   | 308610 40 |
| Dragtapp 45° tätad passar för konor 40   | 308760 40 |
| Dragtapp 45° tätad passar för konor 40   | 308765 40 |

|   |            |
|---|------------|
| Dragtappar Form A passar för konor 40                                 | 308600 40  |
| Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40     | 308806 40  |
| Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40             | 308830 40  |
| Dragtappar tätad passar för konor 40                                  | 308635 40  |
| Dragtapp 90° tätad passar för konor 40                                | 308795 40  |
| Dragtappar tätad passar för konor 40                                  | 308660 40  |
| Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40                        | 308605 40  |
| Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40                 | 308615 40  |
| Dragtappar tätad, form B passar för konor 40                          | 308650 40  |
| Dragtappar tätad, form B passar för konor 40                          | 308620 40  |
| Dragtapp 60° tätad passar för konor 40                                | 308785 40  |
| Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40  | 308812 40  |
| Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40            | 308700 40  |
| Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M                         | 308670 40M |
| Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40 | 308625 40  |
| Dragtapp 90° tätad passar för konor 40                                | 308790 40  |
| Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40             | 308802 40  |