

Garant**Ändfräsdorn svängningsdämpad, BT 40 A = 200, Dorndiameter d1: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303050 22
GTIN	4045197821638
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Cylindrisk form.**
- **Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Förstorad anliggningsyta vid kragen.**
- **Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.**

Fördel:

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.

OBS!:

Andra storlekar vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	48 mm
Dorndiameter d ₁	22 mm
utkragningslängd A-mått	200 mm
Frässpindellängd L ₄	19 mm
fäste	BT 40 A = 200
Norm	DIN 6357
Hållare norm	JIS B6339

Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	JIS B6339
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm	309840 22
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40