

**Garant****Ändfräsdorn svängningsdämpad, BT 40 A = 200, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303050 27
GTIN	4045197821645
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Cylindrisk form.**
- **Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Förstorad anliggningsyta vid kragen.**
- **Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.**

**Fördel:**

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv och medbringare.

**Specialtillbehör:**

Specialnyckel nr 309840.

**OBS!:**

Andra storlekar vid förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	200 mm
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	21 mm
Utvändig-Ø D	58 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	27 mm
fäste	BT 40 A = 200
Norm	DIN 6357
Hållare norm	JIS B6339

Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	JIS B6339
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn

## Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40