

**Garant****Ändfräsdorn svängningsdämpad, BT 50 A = 300, Dorndiameter d1: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303055 22
GTIN	4045197821713
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Cylindrisk form.**
- **Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Förstorad anliggningsyta vid kragen.**
- **Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.**

**Fördel:**

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv och medbringare.

**Specialtillbehör:**

Specialnyckel nr 309840.

**OBS!:**

Andra storlekar vid förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Frässpindellängd L <sub>4</sub>	19 mm
Utvändig-Ø D	48 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	22 mm
utkragningslängd A-mått	300 mm
fäste	BT 50 A = 300
Norm	DIN 6357
Hållare norm	DIN 69882-3

Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	JIS B6339
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn

---

## Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm	309840 22
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50