

Garant**Ändfräsdorn svängningsdämpad, BT 50 A = 300, Dorndiameter d1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303055 32
GTIN	4045197821737
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Cylindrisk form.**
- **Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Förstorad anliggningsyta vid kragen.**
- **Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.**

Fördel:

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.

OBS!:

Andra storlekar vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

Dorndiameter d ₁	32 mm
utkragningslängd A-mått	300 mm
Utvändig-Ø D	78 mm
Frässpindellängd L ₄	24 mm
Spännhylsa D ₁	32 mm
fäste	BT 50 A = 300
Norm	DIN 6357

Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	JIS B6339
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm	309840 32
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50