

Garant**Ändfräsdorn svängningsdämpad, BT 50 A = 400, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303056 16
GTIN	4045197821744
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Cylindrisk form.**
- **Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Förstorad anliggningsyta vid kragen.**
- **Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.**

Fördel:

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.

OBS!:

Andra storlekar vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

Frässpindellängd L ₄	17 mm
utkragningenslängd A-mått	400 mm
Utvändig-Ø D	38 mm
Dorndiameter d ₁	16 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm
fäste	BT 50 A = 400
Norm	DIN 6357

Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	DIN 69882-3
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn