

**Garant****Ändfräsdorn svängningsdämpad, BT 50 A = 400, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303056 27
GTIN	4045197821768
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Cylindrisk form.**
- **Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Förstorad anliggningsyta vid kragen.**
- **Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.**

**Fördel:**

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv och medbringare.

**Specialtillbehör:**

Specialnyckel nr 309840.

**OBS!:**

Andra storlekar vid förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	58 mm
utkragningslängd A-mått	400 mm
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	21 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	27 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	27 mm
fäste	BT 50 A = 400
Norm	DIN 6357

Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	DIN 69882-3
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn