

**HAINBUCH****Spännring, Spännhuvud (SK): 80****Beställningsdata**

Ordernummer	329835 80
GTIN	2050001922588
Artikelklass	33H

**Beskrivning****Passar till :**

Spännhuvud för självursvarvning nr 329916; 329926; 329936; 329946; 329976.

**Teknisk beskrivning**

Hållarstorlek	80 mm
Produktslag	Utvridningsring

**Tillbehör**

Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 51 mm	329944 51
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 41 mm	329940 41
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 26 mm	329940 26

Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 61 mm	329944 61
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 55 mm	329940 55
Spännhuvud mjuk Starthåls-Ø 40 mm	329946 40
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 38 mm	329944 38
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 15 mm	329944 15
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 13 mm	329940 13
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 27 mm	329944 27
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 72 mm	329940 72
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 21 mm	329944 21
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 60 mm	329940 60
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 47 mm	329944 47
Spännhuvud mjuk Starthåls-Ø 60 mm	329946 60
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 38 mm	329940 38
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 34 mm	329940 34
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 11 mm	329940 11
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 56 mm	329944 56
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 66 mm	329940 66
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 68 mm	329940 68
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 37 mm	329944 37
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 80 mm	329944 80
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 39 mm	329940 39
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 50 mm	329944 50
	329944 63

Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 63 mm	
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 73 mm	329944 73
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 17 mm	329944 17
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 63 mm	329940 63
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 25 mm	329944 25
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 22 mm	329940 22
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 71 mm	329944 71
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 48 mm	329944 48
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 79 mm	329944 79
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 31 mm	329944 31
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 10 mm	329940 10
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 22 mm	329944 22
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 28 mm	329940 28
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 57 mm	329940 57
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 26 mm	329944 26
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 75 mm	329944 75
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 36 mm	329940 36
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 58 mm	329940 58
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 13 mm	329944 13
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 44 mm	329944 44
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 37 mm	329940 37

Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 7 mm	329940 7
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 65 mm	329944 65
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 23 mm	329940 23
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 21 mm	329940 21
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 14 mm	329944 14
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 65 mm	329940 65
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 52 mm	329940 52
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 66 mm	329944 66
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 60 mm	329944 60
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 71 mm	329940 71
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 76 mm	329940 76
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 16 mm	329944 16
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 78 mm	329940 78
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 55 mm	329944 55
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 35 mm	329940 35
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 78 mm	329944 78
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 29 mm	329944 29
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 77 mm	329940 77
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 5 mm	329940 5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 48 mm	329940 48
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 18 mm	329944 18
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 20 mm	329940 20
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 31 mm	329940 31

Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 34 mm	329944 34
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 59 mm	329940 59
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 18 mm	329940 18
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 9 mm	329940 9
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 40 mm	329944 40
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 30 mm	329944 30
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 43 mm	329944 43
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 70 mm	329940 70
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 54 mm	329944 54
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 11 mm	329944 11
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 76 mm	329944 76
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 25 mm	329940 25
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 52 mm	329944 52
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 51 mm	329940 51
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 69 mm	329944 69
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 32 mm	329940 32
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 62 mm	329940 62
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 53 mm	329944 53
Spännhuvud med tvärrillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 10 mm	329942 10
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 39 mm	329944 39
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 30 mm	329940 30

Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 42 mm	329944 42
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 33 mm	329944 33
Spännhuvud med tvärrillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 9 mm	329942 9
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 42 mm	329940 42
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 68 mm	329944 68
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 32 mm	329944 32
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 23 mm	329944 23
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 17 mm	329940 17
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 67 mm	329940 67
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 49 mm	329940 49
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 77 mm	329944 77
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 70 mm	329944 70
Spännhuvud mjuk Starthåls-Ø 20 mm	329946 20
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 53 mm	329940 53
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 8 mm	329940 8
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 40 mm	329940 40
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 50 mm	329940 50
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 64 mm	329940 64
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 35 mm	329944 35
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 44 mm	329940 44
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 56 mm	329940 56
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 69 mm	329940 69
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 36 mm	329944 36

Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 57 mm	329944 57
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 12 mm	329944 12
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 47 mm	329940 47
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 19 mm	329944 19
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 59 mm	329944 59
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 24 mm	329944 24
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 72 mm	329944 72
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 75 mm	329940 75
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 29 mm	329940 29
Spännhuvud mjuk Starthåls-Ø 8 mm	329946 8
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 28 mm	329944 28
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 74 mm	329940 74
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 43 mm	329940 43
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 80 mm	329940 80
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 74 mm	329944 74
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 45 mm	329940 45
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 14 mm	329940 14
Spännhuvud med tvärrillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 8 mm	329942 8
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 45 mm	329944 45
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 46 mm	329944 46
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 79 mm	329940 79
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 46 mm	329940 46

Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 15 mm	329940 15
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 41 mm	329944 41
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 20 mm	329944 20
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 12 mm	329940 12
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 19 mm	329940 19
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 54 mm	329940 54
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 67 mm	329944 67
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 16 mm	329940 16
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 62 mm	329944 62
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 6 mm	329940 6
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 24 mm	329940 24
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 58 mm	329944 58
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 64 mm	329944 64
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 49 mm	329944 49
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 33 mm	329940 33
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 73 mm	329940 73
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 27 mm	329940 27
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 61 mm	329940 61