



Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-3, Utvändig Ø A / kona: 315/6 mm



Beställningsdata

Ordernummer	310700 315/6
GTIN	4019208026848
Artikelklass	36R

Beskrivning

Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

Användningsdata:

Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelns nos utan mellanadapterplatta.

För spindelns DIN 55027 med **låsbulnar och låsmuttrar.**

Norm:

DIN 702-3.

leveransinnehåll:

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000–315200. **Spånskydd** se nr 312800.

OBS!:

Självcentrerande trebacks svarvchuckar se nr 313110–313140.

SS 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55029.

Färgkod förtillbehör: Röhm spiralsvarvchuckar och backar

Öppning E: 103 mm

Höjd utan backar H₁: 96 mm

Höjd med backar H₂: 142 mm

antal låsbultar: 4

Storlek på låsbultar: M12

Fyrkantnyckel K: 14 mm

Teknisk beskrivning

vikt	50 kg
Konstorlek	6
Storlek på låsbultar	M12
Höjd utan backar H ₁	96 mm
maximalt varvtal:	2300 min ⁻¹
Fyrkantnyckel K	14 mm
Höjd med backar H ₂	142 mm
Öppning E	103 mm
Utvändig Ø A	315 mm
antal låsbultar	4
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 315 mm	314020 315
Borrbackar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 315	315000 315
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 315 mm	314600 315
Utv. backar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 315	315200 315

Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 315 mm	314420 315
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 315 mm	314620 315
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 315 mm	314000 315
Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 315 mm	314400 315