



## Fyrbacks svarvchuck cylindriskt centreringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A: 250 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	312000 250
GTIN	4019208026282
Artikelklass	36R

### Beskrivning

#### Utförande:

- Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
- Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.
- hög rundgångsnoggrannhet

#### Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Rörflänsar nr 317000 måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Material:

Gjutgods

#### leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.

1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

#### Specialtillbehör:

**Reserv- och extrabackar**, se nr 314100 – 315300.

Spånskydd se nr 312800.

#### OBS!:

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.

Färgkod förtillbehör: Röhmspiralsvarvchuckor och backar

Öppning E: 76 mm

Höjd utan backar H<sub>1</sub>: 82 mm

Höjd med backar H<sub>2</sub>: 122 mm  
 styrnings-Ø B: 200 mm  
 StyrningsdjupC: 5 mm  
 Fyrkantnyckel K: 12 mm

## Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	2500 min <sup>-1</sup>
Höjd med backar H <sub>2</sub>	122 mm
StyrningsdjupC	5 mm
Utvändig Ø A	250 mm
styrnings-Ø B	200 mm
Fyrkantnyckel K	12 mm
Höjd utan backar H <sub>1</sub>	82 mm
vikt	25,7 kg
Öppning E	76 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Gjutgods
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

## Tillbehör

Borrbackar, sats 4 delar, hårda För chucktyp 250	315100 250
Grundbackar, sats 4 delar, härdade För chucktyp 250 mm	314030 250
Blockbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 250 mm	314700 250
Överbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 250 mm	314430 250
Grundbackar, sats 4 delar, härdade För chucktyp 250 mm	314100 250
Blockbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 250 mm	314630 250