

HAINBUCH**Spännchuck MANOK, Spännhuvud (SK): 42****Beställningsdata**

Ordernummer	329810 42
GTIN	2050001922472
Artikelklass	33H

Beskrivning**Utförande:**

Stationärt spännstycke av massivt gjutgods. Hög spännkraft, precision och styvhet.

Användningsdata:

Mångsidigt användbar för t.ex. fleroperationsmaskiner, mätmaskiner, pelarborrmaskiner.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 chucknyckel.

OBS!:

Passande spännhuvuden, se nr 329910–329946.

Teknisk beskrivning

bredd B	159 mm
höjd H	124 mm
vikt	15 kg
längd L	214 mm
Hållarstorlek	42
repetitionsnoggrannhet	0,01 mm
Huvud-Ø	80 mm

avstånd mellan fästhål	184 mm
hålcirkel Ø	120 mm
nyckelvidd	17 mm
maximal spännkraft	80 kN
spännvidd	4 - 42 mm
Produktslag	Spännbock