

**Maskin-gängtapp HSS-E Form C, ånganlöpt, M: M14****Beställningsdata**

Ordernummer	135855 M14
GTIN	4045197822017
Artikelklass	12H

**Beskrivning****Utförande:**

**Form C** (skärfas över 2–3 gängor).

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	14 mm
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	12 mm
Antal skär Z	4
totallängd L	110 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
Antal spånspår	4
Gängstigning	2 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Norm	DIN 376
Toleransklass	ISO 2 6H
Gängdjup	42 mm
Gängtyp	M
gänga	M14
Beläggning	ånganlöpt

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	4 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	12 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		