

HAINBUCH**Spännchuck MANOK, Spännhuvud (SK): 52****Beställningsdata**

Ordernummer	329810 52
GTIN	2050001922489
Artikelklass	33H

Beskrivning**Utförande:**

Stationärt spännstycke av massivt gjutgods. Hög spännkraft, precision och styvhet.

Användningsdata:

Mångsidigt användbar för t.ex. fleroperationsmaskiner, mätmaskiner, pelarborrmaskiner.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 chucknyckel.

OBS!:

Passande spännhuvuden, se nr 329910–329946.

Teknisk beskrivning

höjd H	124 mm
bredd B	159 mm
vikt	14 kg
längd L	214 mm
Hållarstorlek	52
nyckelvidd	17 mm
avstånd mellan fästhål	184 mm

repetitionsnoggrannhet	0,01 mm
maximal spännkraft	90 kN
hålcirkel Ø	120 mm
Huvud-Ø	80 mm
spännvidd	4 - 52 mm
Produktslag	Spännbock