



## Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-2, Utvändig Ø A / kona: 250/8 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	310650 250/8
GTIN	4019208036793
Artikelklass	36R

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

#### Användningsdata:

**Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnsen utan mellanadapterplatta.**

För spindelns DIN 55029 med **Camlock-låsbultar**.

#### Norm:

**DIN 702-2.**

#### leveransinnehåll:

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

#### Specialtillbehör:

**Reserv- och extrabackar**, se nr 314000–315200. **Spånskydd** se nr 312800.

#### OBS!:

SS 702-2 motsvarar den gamla normen DIN 55027.  
 Självcentrerande trebacks svarvchuckar se nr 313110–313140.  
 Färgkod förtillbehör: Röhmspiralsvarvchuckar och backar  
 Öppning E: 76 mm  
 Höjd utan backar H<sub>1</sub>: 83 mm  
 Höjd med backar H<sub>2</sub>: 124 mm  
 antal låsbultar: 6  
 Storlek på låsbultar: 3/4–16  
 Fyrkantnyckel K: 12 mm

## Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	3000 min <sup>-1</sup>
Höjd med backar H <sub>2</sub>	124 mm
Storlek på låsbultar	3/4–16
Konstorlek	8
antal låsbultar	6
Fyrkantnyckel K	12 mm
Höjd utan backar H <sub>1</sub>	83 mm
Öppning E	76 mm
Utvändig Ø A	250 mm
vikt	30 kg
Norm	DIN 702-2
Färgkod förtillbehör	Röhmspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

## Tillbehör

Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 250 mm	314400 250
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 250 mm	314600 250
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 250 mm	314000 250
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 250 mm	314020 250

Utv. backar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 250	315200 250
Borrbackar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 250	315000 250
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 250 mm	314620 250
Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 250 mm	314420 250