

HAINBUCH**Spännchuck MANOK, Spännhuvud (SK): 65****Beställningsdata**

Ordernummer	329810 65
GTIN	2050001922496
Artikelklass	33H

Beskrivning**Utförande:**

Stationärt spännstycke av massivt gjutgods. Hög spännkraft, precision och styvhet.

Användningsdata:

Mångsidigt användbar för t.ex. fleroperationsmaskiner, mätmaskiner, pelarborrmaskiner.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 chucknyckel.

OBS!:

Passande spännhuvuden, se nr 329910–329946.

Teknisk beskrivning

längd L	214 mm
vikt	13 kg
höjd H	124 mm
bredd B	159 mm
Hållarstorlek	65
Huvud-Ø	99,5 mm
repetitionsnoggrannhet	0,01 mm

hålcirkel Ø	120 mm
nyckelvidd	17 mm
maximal spännkraft	105 kN
avstånd mellan fästhål	184 mm
spännvidd	4 - 65 mm
Produktslag	Spännbock