

HAINBUCH**Spännchuck MANOK, Spännhuvud (SK): 80****Beställningsdata**

Ordernummer	329810 80
GTIN	2050001922502
Artikelklass	33H

Beskrivning**Utförande:**

Stationärt spännstycke av massivt gjutgods. Hög spännkraft, precision och styvhet.

Användningsdata:

Mångsidigt användbar för t.ex. fleroperationsmaskiner, mätmaskiner, pelarborrmaskiner.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 chucknyckel.

OBS!:

Passande spännhuvuden, se nr 329910–329946.

Teknisk beskrivning

längd L	264 mm
höjd H	140 mm
bredd B	210 mm
vikt	23 kg
Hållarstorlek	80
repetitionsnoggrannhet	0,01 mm
avstånd mellan fästhål	236 mm

hålcirkel Ø	165 mm
maximal spännkraft	115 kN
nyckelvidd	17 mm
Huvud-Ø	115 mm
spännvidd	5 - 80 mm
Produktslag	Spännbock