



Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-3, Utvändig Ø A / kona: 160/4 mm



Beställningsdata

Ordernummer	310700 160/4
GTIN	4019208026213
Artikelklass	36R

Beskrivning

Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

Användningsdata:

Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelns nos utan mellanadapterplatta.

För spindelns nos DIN 55027 med **låsbultar och låsmuttrar.**

Norm:

DIN 702-3.

leveransinnehåll:

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000–315200. **Spånskydd** se nr 312800.

OBS!:

Självcentrerande trebacks svarvchuckar se nr 313110–313140.

SS 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55029.

Färgkod förtillbehör: Röhm spiralsvarvchuckar och backar

Öppning E: 42 mm

Höjd utan backar H₁: 66 mm

Höjd med backar H₂: 92 mm

antal låsbultar: 3

Storlek på låsbultar: M10

Fyrkantnyckel K: 10 mm

Teknisk beskrivning

Höjd utan backar H ₁	66 mm
Öppning E	42 mm
Storlek på låsbultar	M10
Konstorlek	4
vikt	8,5 kg
maximalt varvtal:	4600 min ⁻¹
Fyrkantnyckel K	10 mm
antal låsbultar	3
Höjd med backar H ₂	92 mm
Utvändig Ø A	160 mm
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Borrbackar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 160	315000 160
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 160 mm	314620 160
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 160 mm	314600 160
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 160 mm	314000 160

Utv. backar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 160	315200 160
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 160 mm	314020 160