


3M**Isoleringsband, 15 mm×10 m, Färg: Y/G**

Beställningsdata

Ordernummer	083652 Y/G
GTIN	4054596657441
Artikelklass	08M

Beskrivning

Utförande:

3M™ Temflex® 165 är en **.universellt användbar mjuk PVC-isoleringsstejp**. Svårantändlig. Självsläckande, god beständighet mot olja och lösningsmedel.

Användningsdata:

För isolering, buntning, fastsättning och färgmarkering.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

Tjocklek	0,15 mm
Bredd	15 mm
Färg	gul- grön
Längd	10 m
tillverkarens beteckning	3M® Temflex® 165

Användning	Märkning
Användning	Isolering
Användning	Buntning
Användning	Märkning
Draghållfasthet	2 N/mm
Liner finns	nej
Hållarmaterial	PVC-folie
Slag av tejp	Enkelsidig
lagringstemperatur	20 - 23 °C
temperaturbeständig upp till	90 °C
Lager luftfuktighet	50 - 60 %
Limstyrka på stål	0,2 N/mm
Elasticitet	200 %
Produktnamnsattribut	15 mm×10 m
Produktslag	Tejp