



## Fyrbacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-3, Utvändig Ø A / kona: 250/6 mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 312700 250/6  |
| GTIN         | 4019208026442 |
| Artikelklass | 36R           |

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.**
- **hög rundgångsnoggrannhet**

Sänksmidd, vilket ger lång livslängd, **lämplig för maskiner med höga varvtal.**

#### Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosens utan mellanadapterplatta.

#### Norm:

**DIN 702-3.**

#### Material:

Stål

#### leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.

1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

#### Specialtillbehör:

**Reserv- och extrabackar**, se nr 314100–315300. Spånskydd, se nr 312800.

#### OBS!:

DIN 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55027.

Färgkod förtillbehör: Röhmspiralsvarvchuckor och backar

Öppning E: 76 mm

Höjd utan backar H<sub>1</sub>: 83 mm

Höjd med backar H<sub>2</sub>: 124 mm  
 antal låsbultar: 4  
 Storlek på låsbultar: M12  
 Styrningskonens diameter B: 106,39 mm

## Teknisk beskrivning

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Styrningskonens diameter B      | 106,39 mm                          |
| Höjd utan backar H <sub>1</sub> | 83 mm                              |
| antal låsbultar                 | 4                                  |
| Öppning E                       | 76 mm                              |
| Utvändig Ø A                    | 250 mm                             |
| Storlek på låsbultar            | M12                                |
| Konstorlek                      | 6                                  |
| vikt                            | 30 kg                              |
| Höjd med backar H <sub>2</sub>  | 124 mm                             |
| maximalt varvtal:               | 3000 min <sup>-1</sup>             |
| Fyrkantnyckel K                 | 12 mm                              |
| Norm                            | DIN 702-3                          |
| Material                        | Stål                               |
| Färgkod förtillbehör            | Röhm spiralsvarvchuckar och backar |
| Produktslag                     | Planspiralchuck                    |

## Tillbehör

|  |            |
|--|------------|
| Borrbackar, sats 4 delar, hårda För chucktyp 250       | 315100 250 |
| Grundbackar, sats 4 delar, härdade För chucktyp 250 mm | 314100 250 |
| Grundbackar, sats 4 delar, härdade För chucktyp 250 mm | 314030 250 |
| Blockbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 250 mm   | 314700 250 |
| Överbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 250 mm    | 314430 250 |
| Blockbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 250 mm   | 314630 250 |

