



## Fyrbacks svarvchuck cylindriskt centreringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A: 100 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	312000 100
GTIN	4019208027838
Artikelklass	36R

### Beskrivning

#### Utförande:

- Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
- Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.
- hög rundgångsnoggrannhet

#### Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Rörflänsar nr 317000 måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Material:

Gjutgods

#### leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.

1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

#### Specialtillbehör:

**Reserv- och extrabackar**, se nr 314100 – 315300.

Spånskydd se nr 312800.

#### OBS!:

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.

Färgkod förtillbehör: Röhmspiralsvarvchuckor och backar

Öppning E: 20 mm

Höjd utan backar H<sub>1</sub>: 50 mm

Höjd med backar H<sub>2</sub>: 68 mm  
 styrnings-Ø B: 70 mm  
 StyrningsdjupC: 3 mm  
 Fyrkantnyckel K: 8 mm

## Teknisk beskrivning

vikt	2,9 kg
Fyrkantnyckel K	8 mm
Höjd utan backar H <sub>1</sub>	50 mm
maximalt varvtal:	4500 min <sup>-1</sup>
styrnings-Ø B	70 mm
Öppning E	20 mm
Höjd med backar H <sub>2</sub>	68 mm
Utvändig Ø A	100 mm
StyrningsdjupC	3 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Gjutgods
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

## Tillbehör

Blockbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 100 mm	314700 100
Överbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 100 mm	314500 100
Grundbackar, sats 4 delar, härdade För chucktyp 100 mm	314100 100
Borrbackar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 100	315000 100