

**Bytesanordning manuell för MANOK, Spännhuvud SK: 52****Beställningsdata**

Ordernummer	329830 52
GTIN	2050001922526
Artikelklass	33H

Beskrivning**Utförande:**

Bytesanordning för manuellt byte av snabbväxlingshylsa.

Användningsdata:

Mångsidigt användbar för t.ex. fleroptionsmaskiner, mätmaskiner, pelarborrmaskiner.

Passar till :

Nr 329830 42

OBS!:

Passande spännhylsor, se nr 329910–329936.

Teknisk beskrivning

Hållarstorlek	52 mm
Produktslag	Spännbock

Tillbehör

Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 33 mm	329920 33
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 20,5 mm	329924 20,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 40,5 mm	329924 40,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 17,5 mm	329920 17,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 43,5 mm	329920 43,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 52 mm	329920 52
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 43 mm	329924 43
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 5,5 mm	329920 5,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 16,5 mm	329924 16,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 5 mm	329920 5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 47,5 mm	329924 47,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 19 mm	329924 19
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 32 mm	329924 32
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 36,5 mm	329924 36,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 37 mm	329920 37
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 38 mm	329924 38
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 26,5 mm	329924 26,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 17,5 mm	329924 17,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 39 mm	329920 39
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 35,5 mm	329924 35,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 33,5 mm	329924 33,5

Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 34,5 mm	329920 34,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 13,5 mm	329920 13,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 47 mm	329924 47
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 31 mm	329924 31
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 39 mm	329924 39
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 35 mm	329924 35
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 42,5 mm	329920 42,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 44 mm	329920 44
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 44 mm	329924 44
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 15 mm	329924 15
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 16 mm	329924 16
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 21,5 mm	329920 21,5
Spännhuvud mjuk Starthåls-Ø 15 mm	329926 15
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 21 mm	329920 21
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 16 mm	329920 16
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 35,5 mm	329920 35,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 39,5 mm	329924 39,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 20 mm	329924 20
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 23,5 mm	329920 23,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 52 mm	329924 52
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 25 mm	329920 25
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 36,5 mm	329920 36,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 51 mm	329920 51

Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 19,5 mm	329924 19,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 14 mm	329920 14
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 32 mm	329920 32
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 23 mm	329920 23
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 46,5 mm	329924 46,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 51,5 mm	329920 51,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 6,5 mm	329920 6,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 24,5 mm	329924 24,5
Spännhuvud med tvärrillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 10 mm	329922 10
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 41 mm	329920 41
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 14 mm	329924 14
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 11 mm	329920 11
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 23,5 mm	329924 23,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 21,5 mm	329924 21,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 20,5 mm	329920 20,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 8,5 mm	329920 8,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 50 mm	329924 50
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 41,5 mm	329920 41,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 4,5 mm	329920 4,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 20 mm	329920 20
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 16,5 mm	329920 16,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 4 mm	329920 4
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 24 mm	329924 24

Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 34 mm	329920 34
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 45,5 mm	329924 45,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 22,5 mm	329920 22,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 8 mm	329920 8
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 11 mm	329924 11
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 32,5 mm	329920 32,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 47 mm	329920 47
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 49,5 mm	329920 49,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 48 mm	329920 48
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 50 mm	329920 50
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 18 mm	329920 18
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 32,5 mm	329924 32,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 44,5 mm	329924 44,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 13,5 mm	329924 13,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 31,5 mm	329920 31,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 33 mm	329924 33
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 10 mm	329920 10
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 41,5 mm	329924 41,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 13 mm	329920 13
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 37,5 mm	329924 37,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 25 mm	329924 25
Spännhuvud mjuk Starthåls-Ø 8 mm	329926 8
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 47,5 mm	329920 47,5

Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 9,5 mm	329920 9,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 10,5 mm	329920 10,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 42 mm	329924 42
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 49 mm	329924 49
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 29,5 mm	329924 29,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 25,5 mm	329920 25,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 46,5 mm	329920 46,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 40,5 mm	329920 40,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 18 mm	329924 18
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 23 mm	329924 23
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 12 mm	329920 12
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 40 mm	329924 40
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 12,5 mm	329920 12,5
Spännhuvud med tvärrillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 9,5 mm	329922 9,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 28,5 mm	329920 28,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 15 mm	329920 15
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 27 mm	329920 27
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 34 mm	329924 34
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 14,5 mm	329924 14,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 45,5 mm	329920 45,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 31,5 mm	329924 31,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 28 mm	329924 28

Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 21 mm	329924 21
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 17 mm	329924 17
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 30 mm	329920 30
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 43 mm	329920 43
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 12 mm	329924 12
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 28 mm	329920 28
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 6 mm	329920 6
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 29 mm	329920 29
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 51 mm	329924 51
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 45 mm	329924 45
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 27,5 mm	329924 27,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 51,5 mm	329924 51,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 50,5 mm	329920 50,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 11,5 mm	329924 11,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 37 mm	329924 37
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 12,5 mm	329924 12,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 22 mm	329924 22
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 34,5 mm	329924 34,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 9 mm	329920 9
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 49,5 mm	329924 49,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 11,5 mm	329920 11,5

Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 29,5 mm	329920 29,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 36 mm	329924 36
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 26,5 mm	329920 26,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 29 mm	329924 29
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 46 mm	329924 46
Spännhuvud med tvärrillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 9 mm	329922 9
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 18,5 mm	329924 18,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 22 mm	329920 22
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 30,5 mm	329920 30,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 35 mm	329920 35
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 26 mm	329920 26
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 49 mm	329920 49
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 25,5 mm	329924 25,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 36 mm	329920 36
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 45 mm	329920 45
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 33,5 mm	329920 33,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 37,5 mm	329920 37,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 48 mm	329924 48
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 7,5 mm	329920 7,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 42 mm	329920 42
Spännhuvud med tvärrillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 8,5 mm	329922 8,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 27,5 mm	329920 27,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 24,5 mm	329920 24,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 44,5 mm	329920 44,5

Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 18,5 mm	329920 18,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 41 mm	329924 41
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 42,5 mm	329924 42,5
Spännhuvud mjuk Starthåls-Ø 30 mm	329926 30
Spännhuvud med tvärrillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 8 mm	329922 8
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 24 mm	329920 24
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 43,5 mm	329924 43,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 22,5 mm	329924 22,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 17 mm	329920 17
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 26 mm	329924 26
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 27 mm	329924 27
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 15,5 mm	329920 15,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 31 mm	329920 31
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 48,5 mm	329920 48,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 38,5 mm	329924 38,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 28,5 mm	329924 28,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 40 mm	329920 40
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 7 mm	329920 7
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 50,5 mm	329924 50,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 39,5 mm	329920 39,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 13 mm	329924 13
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 38,5 mm	329920 38,5

Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 30 mm	329924 30
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 38 mm	329920 38
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 48,5 mm	329924 48,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 19,5 mm	329920 19,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 14,5 mm	329920 14,5
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 30,5 mm	329924 30,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 46 mm	329920 46
Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 15,5 mm	329924 15,5
Spännhuvud slät Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm) 19 mm	329920 19