



Fyrbacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-3, Utvändig Ø A / kona: 250/8 mm



Beställningsdata

Ordernummer	312700 250/8
GTIN	4019208026459
Artikelklass	36R

Beskrivning

Utförande:

- **Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.**
- **hög rundgångsnoggrannhet**

Sänksmidd, vilket ger lång livslängd, **lämplig för maskiner med höga varvtal.**

Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosens utan mellanadapterplatta.

Norm:

DIN 702-3.

Material:

Stål

leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.

1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314100–315300. Spånskydd, se nr 312800.

OBS!:

DIN 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55027.

Färgkod förtillbehör: Röhmspiralsvarvchuckor och backar

Öppning E: 76 mm

Höjd utan backar H₁: 83 mm

Höjd med backar H₂: 124 mm
 antal låsbultar: 4
 Storlek på låsbultar: M16
 Styrningskonens diameter B: 139,735 mm

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø A	250 mm
antal låsbultar	4
Höjd utan backar H ₁	83 mm
Öppning E	76 mm
Konstorlek	8
vikt	30 kg
maximalt varvtal:	3000 min ⁻¹
Styrningskonens diameter B	139,735 mm
Storlek på låsbultar	M16
Höjd med backar H ₂	124 mm
Fyrkantnyckel K	12 mm
Norm	DIN 702-3
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Blockbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 250 mm	314700 250
Blockbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 250 mm	314630 250
Grundbackar, sats 4 delar, härdade För chucktyp 250 mm	314100 250
Borrbackar, sats 4 delar, hårda För chucktyp 250	315100 250
Grundbackar, sats 4 delar, härdade För chucktyp 250 mm	314030 250
Överbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 250 mm	314430 250

