


Garant

Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-2, Utvändig Ø A / kona: 200/6mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	310670 200/6
GTIN	4045197152121
Artikelklass	31R

Beskrivning**Utförande:**

- **Manuella svarvchuckar med spiralring, centrisk spänning.**
- **Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.**
- **Planspiral hjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

Användningsdata:

Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelns nos utan mellanadapterplatta.

För spindelns nos DIN 55029 med **Camlock-låsbultar**.

Norm:

DIN 702-2.

leveransinnehåll:

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

1 sats vändbara backar **med ellips**.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000– 315200. **Spånskydd** se nr 312800.

OBS!:

Kilstång-trebacksvärvchuckar se nr 313120 – 313140.

DIN 702-2 motsvarar den gamla normen DIN 55027.
 Färgkod förtillbehör: Röhm spiralsvarvchuckar och backar
 Öppning E: 55 mm
 Höjd utan backar H₁: 74,5 mm
 Höjd med backar H₂: 107 mm
 antal låsbultar: 6
 Storlek på låsbultar: 5/8-18
 Fyrkantnyckel K: 11 mm

Teknisk beskrivning

Öppning E	55 mm
Konstorlek	6
Utvändig Ø A	200 mm
antal låsbultar	6
vikt	16,7 kg
Storlek på låsbultar	5/8-18
maximalt varvtal:	3400 min ⁻¹
Fyrkantnyckel K	11 mm
Höjd med backar H ₂	107 mm
Höjd utan backar H ₁	74,5 mm
Norm	DIN 702-2
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Arbetsstyckstopp, grundmodul höjd h 15 mm	313036 15
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 200 mm	314620 200
Borrbackar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 200	315000 200
Arbetsstyckanslag höjd h 15 mm	313033 15
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 200 mm	314020 200

Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 200 mm	314000 200
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 200 mm	314600 200
Utv. backar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 200	315200 200
Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 200 mm	314400 200
Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 200 mm	314420 200