


3M**PVC-varningsmarkeringsband, Färg: WR****Beställningsdata**

Ordernummer	083637 WR
GTIN	2050001712349
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

3M™ färg- och golvmärkningstejper är optimalt lämpliga inom fastighetservice och för förbättring av säkerheten i anläggningar. De färgade PVC-tejpernas speciella struktur gör dem motståndskraftiga mot repor, nötning, klimatpåverkan och de flesta kemikalier. Enkla att bearbeta, mycket smidiga även på ojämna ytor.

Tejpen är lämplig för utmärkning av farliga punkter och materialuppställningsplatser, samt för märkning av hörn och kanter.

Lämpar sig idealiskt i områden med låg belastning av golvtransportfordon. **3M™ 767i** är röd- och vitrandig.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	767i
Längd	33 m

Bredd	50 mm
Färg	vit/röd
Tjocklek	0,125 mm
Slag av tejp	Enkelsidig
anmärkning	enkel borttagning
anmärkning	smidig
Elasticitet	180 %
Häftmassa	naturgummi
lagringstemperatur	20 - 23 °C
Liner finns	nej
Hållarmaterial	PVC-folie
Hållbarhet från tillverkningsdatum	12 månad
temperaturbeständig upp till	29 °C
Draghållfasthet	2,28 N/mm
Limstyrka på stål	0,21 N/mm
Användning	Märkning
Användning	Märkning
Lager luftfuktighet	50 - 60 %
Produktslag	Tejp