



## Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-3, Utvändig Ø A / kona: 200/6 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	310700 200/6
GTIN	4019208025599
Artikelklass	36R

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

#### Användningsdata:

**Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelns nos utan mellanadapterplatta.**

För spindelns nos DIN 55027 med **låsbulnar och låsmuttrar.**

#### Norm:

**DIN 702-3.**

#### leveransinnehåll:

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

#### Specialtillbehör:

**Reserv- och extrabackar**, se nr 314000–315200. **Spånskydd** se nr 312800.

#### OBS!:

Självcentrerande trebacks svarvchuckar se nr 313110–313140.

SS 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55029.

Färgkod förtillbehör: Röhm spiralsvarvchuckar och backar

Öppning E: 55 mm

Höjd utan backar H<sub>1</sub>: 74,5 mm

Höjd med backar H<sub>2</sub>: 107 mm

antal låsbultar: 4

Storlek på låsbultar: M12

Fyrkantnyckel K: 11 mm

## Teknisk beskrivning

Storlek på låsbultar	M12
Konstorlek	6
Fyrkantnyckel K	11 mm
Öppning E	55 mm
Höjd med backar H <sub>2</sub>	107 mm
Höjd utan backar H <sub>1</sub>	74,5 mm
antal låsbultar	4
vikt	15,5 kg
Utvändig Ø A	200 mm
maximalt varvtal:	4000 min <sup>-1</sup>
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

## Tillbehör

Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 200 mm	314600 200
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 200 mm	314620 200
Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 200 mm	314400 200
Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 200 mm	314420 200

Utv. backar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 200	315200 200
Borrbackar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 200	315000 200
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 200 mm	314000 200